



DHS55 משקל דיגיטלי

לסקירת פאנוי אל בתליה.
עם ליכרון למסקל ההתחלתי.
קומפקטי, קל ופשוט להפעלה
נותן תוצאה תוך שניה.

התקנה

- ★ לפני הפעלה ראשונה: פתח את מכסה הסוללה, הוצא את הסוללה מאריזתה וחבר אותה חזרה.
- ★ העבר את הבורר בצד המכשיר מליברות לקילוגרם (KGS).

הוראות הפעלה

- ★ להדלקה, לחץ לחיצה קצרה על כפתור Start/Reset
- ★ למחיקת הזיכרון ולאיפוס המכשיר לחץ לחיצה ארוכה על Start/Reset ללא עומס.
- ★ החזק את המשקל בידיית האחזקה ותלה על הוון את בלון הגז.
- ★ בכל פעם שהמשקל יציב, יופיע HOLD בצג והקריאה המקסימלית מאז ההדלקה תישמר בזיכרון.
- ★ בזמן מילוי הנח את המשקל, לאחר 50 שניות שהמשקל לא משתנה, הצג יכבה לשמירת חיי הסוללה.
- ★ לבחינת משקל בלון הגז בתחילת המילוי לעומת משקלו הנוכחי המתן לכיבוי הצג.
- ★ לאחר כיבוי עצמי, לחיצה קצרה תפעיל את הצג מחדש, הצג יציג את משקל הבלון לפני המילוי (המשקל המקסימלי) למשך שניה אחת עם הכיתוב MAX ואחר כך את משקל הבלון ברגע זה.
- ★ כמות הגז שיצאה מהבלון היא ההפרש בין משקל הבלון בזיכרון (MAX), למשקל הנוכחי בצג.

נתונים טכניים

- ★ טווח שקילה מ – 0 ק"ג עד 25 ק"ג.
- ★ דיוק 2%
- ★ רזולוציה בצג 0.02 ק"ג
- ★ כפתור תפעול בודד
- ★ כיבוי צג אוטומטי לאחר 50 שניות לשמירת אורך חיי הסוללה
- ★ זיכרון של שקילה מקסימלית אחרונה
- ★ כולל סוללה 9V